

## Uponor Smatrix Base PRO programator I-147 Bus

**1087161**

- kompatybilne z automatyką Uponor Smatrix Base PRO i sterownikami X-147 Bus 6x
- klasa ochrony: IP20 II
- kolor: biały RAL9016

Zawiera:

- Uponor Smatrix Base PRO programator I-147
- materiały montażowe
- uchwyt ścienny
- instrukcja



## O produkcie Uponor Smatrix Base PRO programator I-147 Bus

### Specyfikacja

- Automatyczne równoważenie optymalizuje zużycie energii i komfort
- Do 6 termostatów pokojowych i do 8 siłowników (24 V) na sterownik oraz opcjonalny 6-kanalowy moduł rozszerzający (z M-140)
- Przekazniki pompy i kotła
- Okresowe uruchamianie zaworu i pompy

Sterownik Smatrix Base Pro X-147 z opcjonalnym ekranem dotykowym I-147 i interfejsem KNX:

- Do 16 sterowników w jednym systemie
- Połączenie szeregowe lub w gwiazdę (z M-141)
- Opcjonalnie: wyświetlanie informacji o sterowniku i jego ustawień (z I-147)
- Opcjonalnie: integracja z systemem BMS za pomocą interfejsu KNX (z R-147 i I-147)

Dostępne są następujące ustawienia komfortu (z i-147)

- Programy obniżania temperatury dla każdego kanału
- Ograniczenia temperatury maksymalnej/minimalnej i regulacja wilgotności względnej
- Ustawienia wakacyjne i automatyczne przełączanie na okres letni/zimowy
- Funkcja pominięcia pomieszczenia
- Zaawansowane ustawienia chłodzenia i automatyczne przełączanie na okres letni/zimowy
- Wizualizacja trendu (porównanie nastawy i temperatury w pomieszczeniu itp.)
- Konfiguracja akcesoriów
- Funkcja sprawdzania pomieszczenia i diagnostyka systemu

Sterownik Smatrix Base Pro X-148 ModBus RTU

Punkty odczytu danych:

- Temperatura: na zewnątrz / w pomieszczeniu / na poziomie podłogi
- Poziom wilgotności
- Stan siłownika / pompy / kotła / wejścia ogólnego przeznaczenia (GPI)
- Stan połączenia termostatu
- Dynamiczne odchylenie krzywej grzewczej w zintegrowanej pompie ciepła

Punkty odczytu i zapisu danych:

- Nastawa temperatury w pomieszczeniu
- Poziomy min./maks. nastawy / temperatury na poziomie podłogi
- Nastawy: Comfort/Eco i włączenie/wyłączenie automatycznego równoważenia
- Ogrzewanie/chłodzenie: stan/odchylenie
- Wyłączenie chłodzenia w wybranym pomieszczeniu
- Stan odszraniania zintegrowanej pompy ciepła

### Podanie

- Przewodowy sterownik temperatury w pomieszczeniu do promiennikowych systemów ogrzewania i chłodzenia
- Zakres nastawy: +5– +35°C

### Potwierdzenie

- CE, EAC

## Uponor Smatrix Base PRO programator I-147 Bus

1087161

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598149373  |
| Item no GTIN | 04021598149373 |
| Item no LVI  | 2025237        |
| Item no NRF  | 8361092        |
| Item no RSK  | 2987796        |
| Item no VVS  | 466258040      |

**Wymiary**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 45   |
| Długość jednostki przedmiotu  | 150  |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,5  |
| Szerokość jednostki elementu  | 110  |
| Item_UOM                      | szt. |

**Measurements**

|               |     |
|---------------|-----|
| DŁUGOŚĆ_L     | 150 |
| Z Pomiar godz | 45  |
| Z Pomiar z    | 110 |

**Packaging**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905285259 |
| Opakowanie GTIN PL3     | 06414905630172 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414905630431 |
| Wysokość opakowania PL1 | 80             |
| Wysokość opakowania PL3 | 300            |
| Wysokość opakowania PL4 | 1500           |
| Długość opakowania PL1  | 235            |
| Długość opakowania PL3  | 400            |
| Długość opakowania PL4  | 1200           |
| Ilość w opakowaniu PL1  | 1              |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ilość w opakowaniu PL3   | 7        |
| Ilość w opakowaniu PL4   | 168      |
| Rodzaj opakowania PL1    | Base_Box |
| Rodzaj opakowania PL3    | Box      |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet   |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,002914 |
| Opakowanie Objętość PL3  | 0,036    |
| Opakowanie Objętość PL4  | 1,44     |
| Waga opakowania PL1      | 0,53     |
| Waga opakowania PL3      | 3,78     |
| Waga opakowania PL4      | 115,72   |
| Szerokość opakowania PL1 | 155      |
| Szerokość opakowania PL3 | 300      |
| Szerokość opakowania PL4 | 800      |

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)