

## Uponor Smatrix Base termostat D+RH style T-149 Bus D+ RH

### 1087813


- mierzy, wyświetla odczuwaną temperaturę w pomieszczeniu i wilgotność względną
- klasa ochrony: IP30
- kolor: biały RAL 9016

#### Funkcje:

- zadaje żądaną temperaturę ogrzewania lub chłodzenia
- mierzy wilgotność względną
- przełącznik trybów comfort / ECO
- ustawienia programu ECO
- przełącznik funkcji H/C
- włącznik chłodzenia w danym pomieszczeniu
- wyświetlanie stopni Celsjusza lub Fahrenheita
- modele pracy: temperatura w pomieszczeniu (RT), czujnik temp podłogi max/min (RFT), zdalny czujnik (RS), czujnik zewnętrzny (RO)
- kalibracja temperatury
- opcjonalnie do podłączenia czujnik podłogowy

#### Zawiera:

- Uponor Smatrix Base termostat D+RH Style T-149 Bus
- materiały montażowe



## O produkcie Uponor Smatrix Base termostat D+RH style T-149 Bus D+ RH

### Specyfikacja

- do 4 sterowników w jednym systemie
- zasilanie sterownika: 230V
- zasilanie termostatów: 24V
- autobalansowanie optymalizuje zużycie energii i komfort
- sterowanie elektryczne
- obsługuje do 6 termostatów pokojowych i 8 siłowników (24V) na sterownik  
, po rozbudowaniu o rozszerzenie obsługuje do 12 termostatów pokojowych i 14 siłowników (24V) na sterownik
- przełączniki pompy i kotła
- ćwiczenie zaworów i pomp
- kontrola wilgotności względnej
  
- różne opcje okablowania (w szeregu / gwiazda i ich kombinacja)
- instalacja kablowa BUS 4-ro żyłowa
- protokół komunikacyjny: magistrala szeregową RS485
- maks. pobór mocy na siłownik: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A szczytowo)

#### Smatrix Base Pulse:

- dostęp lokalny (Wi-Fi) lub zdalny (wymagane połączenie internetowe) poprzez aplikację Uponor Smatrix Pulse (z R-208)
- tymczasowy punkt dostępu Wi-Fi do bezpośredniego dostępu (jeśli lokalne Wi-Fi nie jest dostępne) (z R-208)
- integracja z ekosystemem inteligentnego domu (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- sterowanie wieloma instalacjami z jednej aplikacji (z R-208)
- dostęp do zdalnego wsparcia przez osoby trzecie (wymagana zgoda użytkownika) (z R-208)
- analiza trendów historii poprzez aplikację Uponor Smatrix Pulse (z R-208)
- programowanie czasowe (z R-208)
  
- ustawienia komfortu (z R-208)
- diagnostyka temperatury zasilania (z R-208)

### Podanie


- przewodowe sterowanie temperaturą w zastosowaniu do grzania i chłodzenia pomieszczenia
- zakres nastaw: +5°C ... +35°C

### Potwierdzenie

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base termostat D+RH style T-149 Bus D+ RH

1087813



## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598149809  |
| Item no GTIN | 04021598149809 |
| Item no LVI  | 2025243        |
| Item no NOBB | 51974315       |
| Item no NRF  | 8361247        |
| Item no RSK  | 2987813        |
| Item no VVS  | 466253060      |

## Wymiary

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 10    |
| Długość jednostki przedmiotu  | 80    |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,057 |
| Szerokość jednostki elementu  | 80    |
| Item_UOM                      | szt.  |

## Measurements

|               |    |
|---------------|----|
| DŁUGOŚĆ_L     | 80 |
| Z Pomiar godz | 10 |
| Z Pomiar z    | 80 |

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905285457 |
| Opakowanie GTIN PL3     | 06414905630196 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414905630509 |
| Wysokość opakowania PL1 | 20             |
| Wysokość opakowania PL3 | 300            |
| Wysokość opakowania PL4 | 1500           |
| Długość opakowania PL1  | 100            |
| Długość opakowania PL3  | 400            |
| Długość opakowania PL4  | 1200           |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ilość w opakowaniu PL1   | 1        |
| Ilość w opakowaniu PL3   | 180      |
| Ilość w opakowaniu PL4   | 4320     |
| Rodzaj opakowania PL1    | Base_Box |
| Rodzaj opakowania PL3    | Box      |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet   |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,00018  |
| Opakowanie Objętość PL3  | 0,036    |
| Opakowanie Objętość PL4  | 1,44     |
| Waga opakowania PL1      | 0,083    |
| Waga opakowania PL3      | 16,92    |
| Waga opakowania PL4      | 431,08   |
| Szerokość opakowania PL1 | 90       |
| Szerokość opakowania PL3 | 300      |
| Szerokość opakowania PL4 | 800      |

#### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)