




Przycisk uruchamiający sensitive

Visign for More 100

- przeznaczenie: słuszcza podtynkowa 2H, słuszcza podtynkowa 2L, słuszcza podtynkowa 2C, słuszcza podtynkowa 1F (8 cm)
- z możliwością dodatkowego domówienia: adapter nr wzoru 8355.91
- bezdotykowe słukiwanie od przodu lub od góry, 2-objętościowy układ słukujący, z funkcją higieny Viega

wyposażenie

Jednostka ciągną Bowdena, zasilacz (dł. kabla 1,05 m), ramka mocująca, materiał do mocowania

Wskazówka

Wskazówka do funkcji higieny Viega: przy aktywowaniu tej funkcji mogą być ustawione różne odstępy czasowe (co 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h) i ilości słukiwanej wody: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l. Czas liczony jest od ostatniego użycia.

Do odbioru sygnału radiowego uruchamiającego słukiwanie np. z poręczami składanymi dla niepełnosprawnych HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) wymaga domówienia odbiornika radiowego nr wzoru 8350.35.

nr wzoru 8352.11

nr kat. 615 895



Właściwości

Ustawienie fabryczne częściowe słukiwanie	ustawienie fabryczne słukiwanie oszczędne	ok. 3 l
Ustawienie fabryczne pełne słukiwanie	ustawienie fabryczne słukiwanie pełne	ok. 6 l
Napięcie zasilania	100–240 V AC/50–60 Hz	
Płytk maskująca	szkło parsol/czarne	
Waga	1320 g	
Pojemność	12194,58 cm ³	
Materiał	materiał	szkło