




Przycisk uruchamiający sensitive

Visign for Care

- przeznaczenie: spłuczka podtynkowa 2H, spłuczka podtynkowa 2L, spłuczka podtynkowa 2C, spłuczka podtynkowa 1F (8 cm)
- z możliwością dodatkowego domówienia: adapter nr wzoru 8355.91
- bezdotykowe spłukiwanie od przodu lub od góry, 2-objętościowy układ spłukujący, z funkcją higieny Viega

wyposażenie

Jednostka ciągną Bowdena, zasilacz (dł. kabla 1,05 m), ramka mocująca, materiał do mocowania

Wskazówka

Wskazówka do funkcji higieny Viega: przy aktywowaniu tej funkcji mogą być ustawione różne odstępy czasowe (co 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h) i ilości spłukiwanej wody: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l. Czas liczony jest od ostatniego użycia.

Do odbioru sygnału radiowego uruchamiającego spłukiwanie np. z poręczami składanymi dla niepełnosprawnych HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) wymaga domówienia odbiornika radiowego nr wzoru 8350.35.

nr wzoru 8352.21

nr kat. 653 828



Właściwości

Ustawienie fabryczne częściowe spłukiwanie	ustawienie fabryczne spłukiwanie oszczędne	ok. 3 l
Ustawienie fabryczne pełne spłukiwanie	ustawienie fabryczne spłukiwanie pełne	ok. 6 l
Napięcie zasilania	100–240 V AC/50–60 Hz	
Płytk maskująca	tworzywo szt. biały alpejski	
Waga	1060 g	
Pojemność	12432 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne