




Przycisk uruchamiający

Visign for Public 5

- przeznaczenie: spłuczka podtynkowa 2H, spłuczka podtynkowa 1F (8 cm)
- brak zastosowania: spłuczka podtynkowa 2L
- z możliwością dodatkowego domówienia: adapter nr wzoru 8355.91, pojemnik na baterie nr wzoru 8350.13, rozgałęźnik adapter nr wzoru 8350.36, zestaw do programowania nr wzoru 8350.26
- z funkcją higieny Viega, ręczne spłukiwanie od przodu, bezdotykowe spłukiwanie na podczerwień od przodu, 1-objętościowy układ spłukujący, z możliwością obustronnego przykręcenia, zabezpieczona przed uszkodzeniami przez wandalę

wyposażenie

Jednostka ciągną Bowdena, sterowanie, zasilacz (dł. kabla 1,05 m), materiał do mocowania, ramka mocująca

Wskazówka

Wskazówka do funkcji higieny Viega: przy aktywowaniu tej funkcji mogą być ustawione różne odstępy czasowe (co 24 h, 72 h, 168 h) i ilości spłukiwanej wody (6 l, 9 l). Czas liczony jest od ostatniego użycia.

Do odbioru sygnału radiowego uruchamiającego spłukiwanie np. z poręczami składanymi dla niepełnosprawnych HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) wymaga domówienia odbiornika radiowego nr wzoru 8350.35.

nr wzoru 8326.16

nr kat. 699 536

Właściwości

Ustawienie fabryczne pełne spłukiwanie	ustawienie fabryczne spłukiwanie pełne	ok. 6 l
Napięcie zasilania	100–240 V AC/50–60 Hz	
Płytką maskującą	stal nierdzewna biały alpejski	
Klawisz	stal nierdzewna biały alpejski	
Waga	1625 g	
Pojemność	12194,58 cm ³	
Materiał	materiał	metal